

HOLEX**Mini LED reflektor, tip: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081573 7
GTIN	4062406242473
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kompaktni i snažni LED baterijski reflektor za mobilnu primjenu. Zahvaljujući kompaktnim ugradbenim dimenzijama mogu se savršeno upotrebljavati i kao ručne svjetiljke. Osim toga, podesiva magnetna postolja omogućuju i stacionarnu primjenu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

Tehnički opis

ATEX zona	nema
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Rasvjetno tijelo	LED modul
Ukupna duljina	89 mm

Težina	255 g
IP-klasa zaštite	IP 65
Jakost svjetlosti stupanj 2	350 lm
Jakost svjetlosti	100 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	4 h
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Ukupna širina	30 mm
Ukupna visina	95 mm
Trajanje osvjetljenja	10 h
Napon baterije	3,7 V
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti stupanj 3	700 lm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	2 h
Vrsta proizvoda	Zračilo