

**Garant****ER hidraulička stezna čahura sa steznom maticom ER25, Ød: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319742 12
GTIN	4062406244750
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Velika fleksibilnost, za primjenu pri tokarenju u statičkim držačima steznih čahura, ali i kod pogonjenih alata. Najbolja svojstva ravnomjernog rada.

Za pogonjene alate s vanjskim navojem.

**Prednost:**

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

**Upotreba:**

Prikladno za bušenje, razvrtnje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

**Tehnički opis**

Navoj M	M32×1,5
Ø d	12 mm
Ø d <sub>2</sub>	42 mm
Duljina D (L)	51 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta