

**Garant****ER hidraulička stezna čahura sa steznom maticom ER32, Ød: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319743 20
GTIN	4062406244064
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Velika fleksibilnost, za primjenu pri tokarenju u statičkim držačima steznih čahura, ali i kod pogonjenih alata. Najbolja svojstva ravnomjernog rada.

Za pogonjene alate s vanjskim navojem.

**Prednost:**

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

**Upotreba:**

Prikladno za bušenje, razvrtnje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

**Tehnički opis**

Ø d	20 mm
Navoj M	M40×1,5
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
Duljina D (L)	58,3 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta