

Garant**ER hidraulička stezna čahura s vanjskim navojem ER25, Ød: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319746 16
GTIN	4062406244088
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Velika fleksibilnost, za primjenu pri tokarenju u statičkim držačima steznih čahura, ali i kod pogonjenih alata. Najbolja svojstva ravnomjernog rada.

Za pogonjene alate s unutarnjim navojem.

Prednost:

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

Upotreba:

Prikladno za bušenje, razvrtnje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

Tehnički opis

Ø d ₂	46 mm
Navoj M	M32×1,5
Duljina D (L)	49 mm
Ø d	16 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta