

**VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202615 2
GTIN	4062406244583
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Ekscentrično brušena stražnja površina.

Napomena:**Zamjenski proizvod za br. 202610.****Tehnički opis**

Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø drške D_s	2 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø reza D_c	2 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oblik drške	HA
Duljina rezne oštrice L_s	3 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,011 mm
Kut spirale	30 stupanj
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Broj zubi Z	4
Ukupna duljina L	32 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

