

Garant**Magnetski oslonac, tip: 15****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 366745 15 |
| GTIN | 4062406244828 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

- Koristi se kao dodatna potporna točka kako bi se spriječile vibracije na izratku.
- Idealno u kombinaciji sa škripcima.
- Precizno i jednostavno pozicioniranje pri okomitom i vodoravnom zatezanju.
- Narovašeno za ručno podešavanje visine i ravne površine za stezanje ključem.
- Sa zaštitnom blokadom opružnog potpornog elementa.
- Moguće točno postavljanje u željeni položaj.

Upotreba:

Za sprečavanje vibracija, osobito prilikom stezanja tankih izradaka.

Materijal:

Čelik za opruge

Odgovara:

Svim stegama, može se koristiti u svim situacijama stezanja.

Tehnički opis

| | |
|-----------|-----------------|
| Promjer | 20 mm |
| Materijal | Čelik za opruge |

| | |
|-----------------|------------|
| Visina H | 27 - 40 mm |
| Vibracija | prigušen |
| Vrsta proizvoda | Potporanj |