

Garant**Glodača glava za navoje, s navojem, Ø D: 23mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218110 23
GTIN	4062406245238
Razred artikla	21R

Opis**Upotreba:**

- **Za velike i duboke navoje.**
- **Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.**
- **Za navoje prolaznih i slijepih rupa.**
- **Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.**
- **Mala sila rezanja.**

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	14 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L _{ukupno}	19,2 mm
Djelatni Ø D	23,3 mm
Veličina pločice	11
Prihvatni navoj	M10
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø vijenca d ₁	18 mm
L ₂	5,2 mm
Broj steznih utora	2

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX8	659922 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200