

Garant**Glodača glava za navoje, s navojem, Ø D: 42mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 218110 42 |
| GTIN | 4062406245276 |
| Razred artikla | 21R |

Opis**Upotreba:**

- **Za velike i duboke navoje.**
- **Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.**
- **Za navoje prolaznih i slijepih rupa.**
- **Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.**
- **Mala sila rezanja.**

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Duljina izboja L ₁ | 25 mm |
| Djelatni Ø D | 42 mm |
| Veličina pločice | 16 |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 32,95 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 5(TX10; 1,7 Nm) |
| Prihvatni navoj | M16 |
| Ø vijenca d ₁ | 32 mm |
| L ₂ | 7,95 mm |
| Broj steznih utora | 4 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa |
| Primjena kod vrste bušenja | prolazna rupa |
| Smjer rezanja | lijevo i desno |
| Izvedba drške | s navojem |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX10 | 659922 TX10 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm | 659957 200 |