

Garant**Glodača glava za navoje, s navojem, Ø D: 36mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218110 36
GTIN	4062406245269
Razred artikla	21R

Opis**Upotreba:**

- **Za velike i duboke navoje.**
- **Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.**
- **Za navoje prolaznih i slijepih rupa.**
- **Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.**
- **Mala sila rezanja.**

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	32,95 mm
Djelatni Ø D	36,5 mm
Broj oštrica Z	3
Duljina izboja L_1	25 mm
Veličina pločice	16
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Prihvatni navoj	M16
Ø vijenca d_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Broj steznih utora	3

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX10	659922 TX10
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200