


**Garant**

**Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za unutarnje navoje 60°, HB7720,  
korak: 2,5-3,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Razred artikla	21D

**Opis****Izvedba:**

Veličina pločice 16.

**Upotreba:**

Za metričke unutarnje navoje od 60° prema DIN / ISO R 262 (DIN13).

**Tehnički opis**

Puni profil	ne
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Prevlaka	TiCN
Nagib navoja	2,5 - 3,5 mm
prikladno za navoj	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Broj oštrica Z	1
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Veličina pločice	16 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Posmak $f_z$ u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	K
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

