

**Garant**
**Izmjenjiva pločica za glodanje navoja, HB7720, navoja po colu: 48-16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218131 48-16
GTIN	4062406245351
Razred artikla	21D

**Opis**
**Izvedba:**

Veličina pločice 11.

**Upotreba:**

Za unutarnje i vanjske navoje od 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Smjer rezanja: desno i lijevo

Posmak  $f_z$  u INOX-u < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	16 - 48
unutarnja/vanjska primjena	Izvana
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Nagib navoja	0,529 mm
Prevlaka	TiCN
prikladno za navoj	1 3/8-26
Broj oštrica Z	1

Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Veličina pločice	11 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Posmak $f_z$ u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	K
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Uni	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno