


Garant

**Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za unutarnje navoje 60°, HB7720,
korak: 4,0-6,0mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218124 4,0-6,0
GTIN	4062406245344
Razred artikla	21D

Opis**Izvedba:**

Veličina pločice 16.

Upotreba:

Za metričke unutarnje navoje od 60° prema DIN / ISO R 262 (DIN13).

Tehnički opis

Puni profil	ne
Nagib navoja	4 - 6 mm
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Prevlaka	TiCN
prikladno za navoj	M48x5; M64x6
Broj oštrica Z	1
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Veličina pločice	16 mm
Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posmak f_z u INOX-u < 900 N/mm ²	0,03 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	K
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

