

Garant**eco držač mača za odrezivanje, aksijalni, lijevi, HSK-T 63, za visinu mača H: 32mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318845 32
GTIN	2050002039520
Razred artikla	36D

Opis

Upotreba:

Za prihvat mačeva s prijenosom rashladne tekućine svih uobičajenih proizvođača. Otvori za prijenos koji nisu potrebni mogu se zatvoriti vijcima koji su uključeni u opseg isporuke. Uključujući i kuglastu mlaznicu za prskanje. Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	75 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Postavljanje vrha na sredinu f	32 mm
za visinu mača H	32 mm
Poravnavanje osovine alata	aksijalna
Položaj alata	lijevi
Prihvat	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za odrezivanje

