

**BENNING****Multimetar, oznaka proizvođača: MMP3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

**Upotreba:**

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije. Digitalni multimetar veličine za džep. Malen i tanak (132×86×19 mm) – težina samo 130 g.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Dio isporuke:**

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu.

**Tehnički opis**

Frekvencija	1 mHz – 5 MHz
Mjerni postupak	RMS
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 600 V
Otpor	0,1 Ω – 40 MΩ
Osnovna preciznost	0,6 %

Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 600 V
Broj sadržanih baterija	2
Funkcija memorije	HOLD
Opseg prikaza	5000
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Kategorija prenapona	CAT III 300 V
Kategorija prenapona	CAT II 600 V
Kalibriranje	I3
Kapacitet	10 pF – 100 µF
Opskrba energijom	na bateriju
Materijal kućišta	Plastika
Vrsta proizvoda	Multimetar

## Usluge

KalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
DAkkS kalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44
--	-------------