

Garant**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300398 16
GTIN	4062406245658
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Vanjski Ø D	47,1 mm

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	43 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50