

**PRYOR****Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Zrcalni natpis 0 – 9, visina natpisa: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085420 6
GTIN	5022044007178
Razred artikla	08W

**Opis****Izvedba:**

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

**Visokoučinkoviti precizni žig**, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

**Zrcalni natpis**; to znači da se znak utiskuje obrnuto na bočnoj strani obratka ( za izradu kalupa).

**Upotreba:**

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Zamjenski dio:**

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

**Napomena:**

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

**Tehnički opis**

Visina natpisa	6 mm
----------------	------

ukupna duljina	70 mm
Debljina drška	9,5
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

---

**Pribor**

Držač za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------