

BOBE

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB, tip: BOX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	498975 BOX
GTIN	2050001860293
Razred artikla	49H

Opis

Izvedba:

Sirena i LED-lampice za potvrdu prijema na prijamniku. Povezati se može 99 odašiljača. Bobe sustav omogućuje bežični prijenos mjernih podataka pritiskom na gumb na računalu. Multi-prijemnik za različite radiosustave. Moguć je prijam mjernih sredstava s ugrađenim odašiljačem poput i-wi (Mahr) ili Bluetooth Sylvac. Moguć je prijam od maksimalno 8 odašiljača.

Dio isporuke:

Uključuje USB-kabel.

Napomena:

Pri narudžbi odašiljača tj. prijemnika, molimo navesti željenu frekvenciju. Dostupne frekvencije: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz
 Prihvat: Bluetooth sučelje
 Bežična upotreba: HID (Human Interface Device)

Tehnički opis

Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav

Prihvat	Bluetooth sučelje
Vrsta proizvoda	Prijemnik

Pribor

Odašiljač tip S1	498966 S1
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Odašiljač tip S6	498966 S6
Odašiljač tip S121	498966 S121
Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Odašiljač tip S2	498966 S2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E