

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 50 kratko, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303740 16
GTIN	4062406250355
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Sve drške tvrdo tokarene. S Balluffchip provrtom.

- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**
- **Stezna matica fino izbalansirana ($G2,5 / 25000\text{min}^{-1}$).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalan prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

Prednost:

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309720 ili 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm
 Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm
 a: 1,5 mm
 Vanjski Ø D: 28 mm
 Rezervna ER matica br. 309580: 16
 ER ključ br. 309680: 16

Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
za ER stezna kliješta	16
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
a	1,5 mm
ER ključ br. 309680	16
Rezervna ER matica br. 309580	16
Prihvat	BT 50 kratko
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Izvedba	BT-DC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------