

Garant

Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik AD, BT 40 kratko, Ø trna d1: 27mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303760 27
GTIN	4062406250584
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu. Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S utorom za RFID / Balluff čip.

Prednost:

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806. specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
----------------------------	-------

Ø trna d ₁	27 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Vanjski Ø D	48 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
a	1 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Držač za glodala