

Garant**Držać za glodače glave oblik AD, BT 40 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303800 27
GTIN	4062406250546
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S utorom za RFID / Balluff čip i kanalima rashladnog sredstva.

Prednost:

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Ø trna d ₁	27 mm

Duljina izboja A-dimenzija	35 mm
Vanjski Ø D	50 mm
a	1 mm
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža