

Garant**Termoskupljajuća stezna glava oblik AD, BT 40 kratko, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303850 12
GTIN	4062406250690
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
- Usklađeno sa stezanjem alata HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (miran rad).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Prednost:

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- Kvalitetnija površina
- Dulji vijek trajanja alata
- Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja
- Bolja koncentričnost

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihвата i vretena.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806,
Termotezni produžeci br. 302410 – 302417,
Termostezni uređaji br. 354210 – 354400.

Tehnički opis

Ø D ₂	24 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
a	1 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava