

HOLEX**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 300837 32 |
| GTIN | 4062406251741 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom, npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

| | |
|--|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm |
| Vanjski Ø D | 58 mm |
| Duljina klina glodalice L ₄ | 38 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina glodaćeg trna L_3 s priteznim prstenom | 24 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 32 |
| \varnothing trna d_1 | 32 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 |
| Stezni $\varnothing D_1$ | 32 mm |
| Prihvat | SK 40 kratko |
| Standard | DIN 6358 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 μ m |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Držać za glodala |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308830 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50 | 308740 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Prsten za glodaču glavu za trn \varnothing 32 mm | 309870 32 |

| | |
|---|-----------|
| Specijalni ključ za trn Ø 32 mm | 309840 32 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm | 309860 32 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Specijalni ključ za trn Ø 50 mm | 309840 50 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm | 309860 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308610 50 |