

HOLEX**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 300837 27 |
| GTIN | 4062406251734 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom, npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------|
| Ø trna d ₁ | 27 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 27 mm |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prihvat | SK 40 kratko |
| Standard | DIN 6358 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 6 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Držać za glodala |