

Garant**Komplet paralelnih kladica, magnetska donja strana, usko, duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366320 160
GTIN	4062406250485
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:****Točnost:** Tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 50-55 HRC.**Prednost:**

- **Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.**
- **Skraćivanje vremena namještanja.**

Tehnički opis

Visina	25 mm
Visina	37 mm
Visina	42 mm
Visina	45 mm
Visina	47 mm
Broj letvica	5 par

širina	5 mm
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Par paralelnih pločica, 160×5Donja strana magnetska visina 47 mm	366324 47
Par paralelnih pločica, 160×5Donja strana magnetska visina 25 mm	366324 25
Par paralelnih pločica, 160×5Donja strana magnetska visina 45 mm	366324 45
Par paralelnih pločica, 160×5Donja strana magnetska visina 42 mm	366324 42
Par paralelnih pločica, 160×5Donja strana magnetska visina 37 mm	366324 37