

HOLEX
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300875 16
GTIN	4062406251765
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Upotreba:

- **S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.**
- **S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.**

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	17 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Ø trna d ₁	16 mm

Vanjski Ø D	32 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni Ø D ₁	16 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držač za glodala

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50