

HOLEX
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300875 22
GTIN	4062406251772
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Upotreba:

- **S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.**
- **S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.**

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	22 mm
Duljina klina glodalice L ₄	31 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	19 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	22
Vanjski Ø D	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Stezni Ø D ₁	22 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držač za glodala

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm

309860 22

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Specijalni ključ za trn Ø 22 mm

309840 22

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50

308605 50

Prsten za glodaču glavu za trn Ø 22 mm

309870 22

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308760 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308830 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50