

**HOLEX****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300837 16
GTIN	4062406251710
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Upotreba:**

- S klinom, za glodače glave s utorom, npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	17 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm

Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50