

**Garant****Komplet paralelnih kladica, magnetska donja strana, usko, duljina: 90mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366320 90
GTIN	4062406250461
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:****Točnost:** Tolerancija visine  $\pm 0,01$  mm, tolerancija širine  $\pm 0,02$  mm.**Tvrdoća:** 50-55 HRC.**Prednost:**

- **Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.**
- **Skraćivanje vremena namještanja.**

**Tehnički opis**

Broj letvica	5 par
Visina	15 mm
Visina	23 mm
Visina	28 mm
Visina	30 mm
Visina	32 mm

širina	5 mm
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

---

**Pribor**

Par paralelnih pločica, 90×5Donja strana magnetska visina 30 mm	366322 30
Par paralelnih pločica, 90×5Donja strana magnetska visina 32 mm	366322 32
Par paralelnih pločica, 90×5Donja strana magnetska visina 23 mm	366322 23
Par paralelnih pločica, 90×5Donja strana magnetska visina 15 mm	366322 15
Par paralelnih pločica, 90×5Donja strana magnetska visina 28 mm	366322 28