



Držač za glodače glave oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301017 40
GTIN	4062406251901
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	88 mm
Ø trna d ₁	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža