

**Držac za glodače glave oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301017 22
GTIN	4062406251871
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	35 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Vanjski Ø D	48 mm
Duljina klina glodalice L ₄	19 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22

Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža