

**HOLEX**
**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300875 32
GTIN	4062406251796
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Upotreba:**

- **S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.**
- **S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.**

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Vanjski Ø D	58 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	24 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držač za glodala

## Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309870 32

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50