

**Držač za glodače glave oblik A, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301027 32
GTIN	4062406251949
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	24 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža