

**HOLEX**
**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300975 40
GTIN	4062406251857
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Upotreba:**

- **S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.**
- **S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.**

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	41 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	40
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	27 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	70 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Stezni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309870 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50