

HOLEX
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 27mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300975 27
GTIN	4062406251833
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Upotreba:

- **S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.**
- **S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.**

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 100

Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala