

HOLEX**Držac za glodače glave oblik A, SK 50 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301097 27
GTIN	4062406251963
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Ø trna d ₁	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	60 mm
Duljina klina glodalice L ₄	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	35 mm

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža