

**HOLEX****Držac za glodače glave oblik A, SK 50 kratko, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301097 40
GTIN	4062406251987
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**

Sve drške pjeskarene finim staklom.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

S 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	89 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	27 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža