



## Držač alata s MK drškom oblik A, SK 40 kratko, MK unutarnji: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301245 3
GTIN	4062406252250
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- Brušeno izvana i iznutra.
  - S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Sve drške pjeskarene finim staklom.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Tehnički opis

Vanjski Ø D	40 mm
Morse konus, unutarnji	3
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 8 µm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

