

**Garant****Garnitura za fino istokarivanje Ø 9,75 – 152,1 mm, Prihvat: ER40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Razred artikla	21F

**Opis****Izvedba:**

Za Ø područje 9,75 - 152,1 mm. **Modularna glava za istokarivanje ER može se direktno priključiti na ER40 steznu glavu.** Isporuka u ABS plastičnoj kutiji

- **Preciznost namještanja 0,01 mm po koraku finog podešavanja. Preciznost prilagođavanja 0,002mm kod Ø preko nonija.**
- **U nultom položaju bez alata balansirano pri Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Broj okretaja 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Hlađenje s pomoću mlaznice za hlađenje, optimalan tlak rashladnog sredstva 10 – 20 bara, min. 5 bar.**
- **Radijalno namjestivo.**

**Dio isporuke:**

1 glava za fino istokarivanje: ER40

po 1 držač pločica: br. 237517 vel. 1 za Ø 25 – 37 mm

br. 237517 vel. 2 za Ø 37 – 89 mm

br. 237517 vel. 3 za Ø 89 – 152,1 mm

1 most: br. 237518 vel. 2 za Ø 101,1 – 152,1 mm

1 odvijač: br. 237519 za Ø 25 – 63 mm (90 mm)

1 ključ s unutarnjim 6-kutom: br. 237520 za Ø 63 – 152,1 mm

2 cilindrična vijka: br. 237521 vel. 1 za Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

br. 237521 vel. 2 za Ø 18 – 25 mm (77 mm)

po 1 lepezasti ključ: br. 625920 vel. 8IP

br. 625920 vel. 10IP

2 6-kutna odvijača: Br. 627424 vel. 4.

2 cilindrična vijka: Br. 237522 vel. M5×12

2 podložne pločice: br. 237523

2 tanjuraste opruge: br. 237524

#### Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) za držač za unutarnje tokarenje br. 237521 vel. 1.

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 239653 (8IP; 1,28 Nm) za držač za unutarnje tokarenje br. 237521 vel. 2 i držač pločice br. 237517 vel. 1 i 2.

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) za držač pločice br. 237517 vel. 3.

#### Napomena:

Odgovarajuće izmjenjive rezne pločice **CCGT0602..** i **CCGT09T3..** (npr. br. 237695/237698) naručite zasebno.

Kod ciklusa odvođenja paziti na orijentaciju oštrica  $\pm 20^\circ$ !

## Tehnički opis

Prihvat	ER40
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

## Pribor

Popunjivač	237520
Cilindarski vijak tip M5X12	237522 M5X12
Podložna pločica	237523
Držač pločica tip 3	237517 3
6-kutni odvijač s T ručkoms kuglastom glavom broj odvijača 4 mm	627424 4

Držač za unutarnje tokarenje tip 2	237521 2
Tanjurasta opruga	237524
Tijelo s urezanim zupcima	237519
Odvijač za Torx Plus® s krilastom ručkom Torx Plus® profil 8IP	625920 8IP
Držač pločica tip 1	237517 1
Držač pločica tip 2	237517 2
Odvijač za Torx Plus® s krilastom ručkom Torx Plus® profil 10IP	625920 10IP
Držač za unutarnje tokarenje tip 1	237521 1
Most tip 2	237518 2