



## Držač alata s MK drškom oblik A, SK 50 kratko, MK unutarnji: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301255 4
GTIN	4062406252298
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Sve drške pjeskarene finim staklom.

- **Brušeno izvana i iznutra.**
- **S otvorom za Balluff/RFID čip.**

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Točnost rotacije:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 95 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 48 mm

### Tehnički opis

Morse konus, unutarnji	4
Vanjski $\varnothing$ D	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	$\leq 8 \mu\text{m}$

Vrsta proizvoda

Prihvatni adapter