

Garant**Komplet paralelnih kladica, magnetska donja strana, široko, duljina: 90mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	366321 90
GTIN	4062406250492
Razred artikla	31Z

Opis

Izvedba:**Točnost:** Tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 48 HRC.**Prednost:**

- **Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.**
- **Skraćivanje vremena namještanja.**

Tehnički opis

Visina	15 mm
Visina	23 mm
Visina	28 mm
Visina	30 mm
Visina	32 mm
širina	10 mm

Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Par paralelnih pločica, 90×10Donja strana magnetska visina 30 mm	366325 30
Par paralelnih pločica, 90×10Donja strana magnetska visina 28 mm	366325 28
Par paralelnih pločica, 90×10Donja strana magnetska visina 32 mm	366325 32
Par paralelnih pločica, 90×10Donja strana magnetska visina 23 mm	366325 23
Par paralelnih pločica, 90×10Donja strana magnetska visina 15 mm	366325 15