

Garant**Komplet paralelnih kladica, magnetska donja strana, široko, duljina: 125mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	366321 125
GTIN	4062406250508
Razred artikla	31Z

Opis

Izvedba:**Točnost:** Tolerancija visine $\pm 0,01$ mm, tolerancija širine $\pm 0,02$ mm.**Tvrdoća:** 48 HRC.**Prednost:**

- **Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.**
- **Skraćivanje vremena namještanja.**

Tehnički opis

širina	10 mm
Visina	20 mm
Visina	30 mm
Visina	35 mm
Visina	37 mm
Visina	39 mm

Broj letvica	5 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Par paralelnih pločica, 125×10Donja strana magnetska visina 30 mm	366326 30
Par paralelnih pločica, 125×10Donja strana magnetska visina 39 mm	366326 39
Par paralelnih pločica, 125×10Donja strana magnetska visina 37 mm	366326 37
Par paralelnih pločica, 125×10Donja strana magnetska visina 20 mm	366326 20
Par paralelnih pločica, 125×10Donja strana magnetska visina 35 mm	366326 35