



## Pneumatski udarni odvijač 3/8 cola – 1/2 cola, Tip: 7749



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079202 7749
GTIN	015451593339
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Robusni udarni odvijači s **jednostavnim jednoručnim prebacivanjem pomoću 2-Side-tehnologije**, kompozitno kućište s izolacijom od hladnoće i izdržljivim udarnim mehanizmom s dvostrukim čekićem. Izjednačena podjela težine za veći komfor kod rada. Ispušni zrak kroz dršku se usmjerava prema dolje. **Snaga stezanja podesiva u stupnjevima.**

Područje okretnog momenta: 135 - 704 Nm

maksimalni Ø vijka (8.8–12.9): M24

maksimalan broj okretaja: 7000 min<sup>-1</sup>

Pogonski profil prihvata za alat: Četverokut

Dimenzije prihvata za alat: 1/2 col

maksimalna potreba za zrakom: 540 l/min

### Tehnički opis

Pogonski profil prihvata za alat	Četverokut
maksimalne vibracije prema EN	10,9 m/s <sup>2</sup>
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col

## List s podacima

maksimalna potreba za zrakom	540 l/min
Duljina	171 mm
Područje okretnog momenta	135 - 704 Nm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M24
Težina	1,8 kg
Oznaka proizvođača	7749
Radna buka	95 dB(A)
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalan broj okretaja	7000 min <sup>-1</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Odvijač