

**HOLEX****VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203246 8
GTIN	4062406252441
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

Pojačana jezgra i geometrija za tvrdo glodanje, bez promjenjivog kuta spirale. Tolerancija: Veličina nazivni Ø D<sub>c</sub> 0/-0,02 mm.

**Upotreba:**

**Za obodno glodanje kao završno glodanje.**

(čeoni rez samo kod malih dubina reza).

**Napomena:**

**Zamjenski proizvod za br. 203240.**

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,02
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Ø reza D <sub>c</sub>	8 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,08 mm
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	63 mm
Kut spirale	45 stupanj
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC	0,03 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6

Duljina rezne oštrice $L_s$	19 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	H
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	95 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	75 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------