

HOLEX**HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 3xD, Ø DC: 37mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235005 37
GTIN	4062406253332
Razred artikla	22L

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija rupe: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

Seriya	HOLEX Pro
Ø drške D _s	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 6 (TX15;3Nm)
Korisna duljina L ₁	115 mm
Duljina drške L _s	70 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT13M510 / XOMT13M506

Nazivni Ø D	37
Ukupna duljina L	215 mm
Maksimalna granica prilagodbe V _{max}	0,35 mm
Duljina izboja L _A	145 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX15	659922 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500