



## HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 17mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235000 17
GTIN	4062406252762
Razred artikla	22L

### Opis

#### Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija bušenja:** -0,1 / +0,25 mm

#### Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

#### Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT06T205 / XOMT06T204
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L <sub>1</sub>	37 mm
Nazivni Ø D	17
Duljina drške L <sub>s</sub>	56 mm

Seriya	HOLEX Pro
Ukupna duljina L	109 mm
Maksimalna granica prilagodbe $V_{\max}$	0,25 mm
Duljina izboja $L_A$	53 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX7	659922 TX7
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200