

HOLEX
HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 3xD, Ø DC: 15mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 235005 15 |
| GTIN | 4062406253042 |
| Razred artikla | 22L |

Opis
Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija rupe: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------|
| Korisna duljina L ₁ | 48 mm |
| Duljina drške L _s | 50 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
| za colni Ø | 19/32 col |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
| Serijska | HOLEX Pro |

| | |
|--|--------------------------------|
| Nazivni Ø D | 15 |
| Ø drške D _s | 20 mm |
| Ukupna duljina L | 114 mm |
| Maksimalna granica prilagodbe V _{max} | 0,25 mm |
| Duljina izboja L _A | 64 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovan izbočenošću |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX6 | 659922 TX6 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm | 659957 200 |