

**HOLEX****HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 18,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235000 18,5
GTIN	4062406252786
Razred artikla	22L

**Opis****Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija bušenja:** -0,1 / +0,25 mm

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

**Dio isporuke:**

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Duljina drške L <sub>s</sub>	56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT06T205 / XOMT06T204
Serijska	HOLEX Pro
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	18,5
Korisna duljina L <sub>1</sub>	39 mm

Ø drške $D_s$	25 mm
Ukupna duljina L	112 mm
Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$	0,25 mm
Duljina izboja $L_A$	56 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošču
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 6 mmza Torx® Torx® profil TX7	659922 TX7
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200