

HOLEX**HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 4xD, Ø DC: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235010 15
GTIN	4062406253394
Razred artikla	22L

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija rupe: -0,05 / +0,3 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT05T204 / XOMT05T204
----------------------------------	-------------------------

Duljina drške L_s	50 mm
za colni \emptyset	19/32 col
Broj oštrica Z	1
\emptyset drške D_s	20 mm
Nazivni \emptyset D	15
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Korisna duljina L_1	63 mm
Serija	HOLEX Pro
Ukupna duljina L	129 mm
Maksimalna granica prilagodbe V_{max}	0,25 mm
Duljina izboja L_A	79 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 6 mmza Torx® Torx® profil TX6	659922 TX6
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200