



## HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 2xD, Ø DC: 37mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235000 37
GTIN	4062406252991
Razred artikla	22L

### Opis

#### Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

**Tolerancija bušenja:** -0,1 / +0,25 mm

#### Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

#### Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Nazivni Ø D	37
Broj oštrica Z	1
Duljina drške L <sub>s</sub>	70 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	232980 6 (TX15;3Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	78 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT13M510 / XOMT13M506

Seriya	HOLEX Pro
Ukupna duljina L	178 mm
Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$	0,35 mm
Duljina izboja $L_A$	108 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošču
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 6 mmza Torx® Torx® profil TX15	659922 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500