

HOLEX**HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška, 4xD, Ø DC: 34mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 235010 34 |
| GTIN | 4062406253653 |
| Razred artikla | 22L |

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.

Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.

Tolerancija rupe: -0,05 / +0,3 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030 – 235082.

Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Dio isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 5 (TX15;3Nm) |
|--|---------------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| Nazivni Ø D | 34 |
| Ø drške D _s | 32 mm |
| Duljina drške L _s | 60 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 139 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT110408 / XOMT110406 |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Serija | HOLEX Pro |
| Ukupna duljina L | 227 mm |
| Maksimalna granica prilagodbe V _{max} | 0,35 mm |
| Duljina izboja L _A | 167 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovan izbočenošću |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX15 | 659922 TX15 |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |